



寸法表

呼び径	チューブ 外径		H	リフト l	D1	(参考)		L1	L2	s	h	D3	取付可能なパネルの厚さ		製品記号
	T	D2				L	L								
	最小	最大													
6	6	3.5	59	4	40	60.8	30	46	14.28	13	16	2	5	UN3-CP-6	EA470CM-206
8	8	3.5	59	4	40	60.8	28	46	15.87	13	16	2	5	UN3-CP-8	EA470CM-208
10	10	4	64	4	40	62.4	28	47	19.05	17	16	2	5	UN3-CP-10	EA470CM-210
12	12	4	64	4	40	70.2	24.6	50	22.22	17	16	2	5	UN3-CP-12	EA470CM-212

注 (1) チューブの呼び径を表わしています。
(2) クロムめっき。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ステンレス鋼	316SS
3	弁 棒	1	ステンレス鋼	SUS630
6	パッキン押さえナット	1	ステンレス鋼	304SS
7	パッキン押さえ輪	1	ステンレス鋼	316SS
8	パッキン	1組	PTFE	
9	ハンドル車	1	亜鉛合金ダイカスト	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
20	パッキン座金	1	ステンレス鋼	316SS
39	止めねじ	1	ステンレス鋼	
113	袋ナット	2	ステンレス鋼	
184	フロント フェールル	2	ステンレス鋼	
185	バック フェールル	2	ステンレス鋼	
186	パネル取付用ナット	1	黄銅 (2)	

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 統	カップロック
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 コ ー ド		
製 品 記 号		UN3-CP

ステンレス鋼 30K
ミニチュアバルブ
ストレートタイプ

年 月 日 2018.06.22 図 番
承 認 仲 川
検 図 中 村
設 計 石 本
製 図 畑 野

962-A50008
REV-04

記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**

