

EA470DB-4~20 ゲートバルブ(ステンレス)

- 特長: ・青銅弁、ダクタイル弁では、強度が足りない、耐食性がないなどの問題点を解決することから JIS B 2011 青銅弁に準じ開発されました。
 ・高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼バルブです。

材質:	ボディー	SCS13A
	ボンネット	SCS13A
	ステム	SUS304
	ジスク	SCS13A
	グランド	SUS304
	グランドパッキング	PTFE含浸アスベスト
	パッキングナット	SCS13A
	ハンドホイール	ZDC (EA470DB-4~6) ADC (EA470DB-10~20)
	スナップリング	SUS316
	ネームプレート	A1050P

仕様:	最高許容圧力	120℃以下の静流水	1.37Mpa (14kgf/cm ²)
		150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など	1.08Mpa (11kgf/cm ²)
		180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など	0.98Mpa (10kgf/cm ²)

サイズ:		ねじサイズ(PT)	L	H	D
	EA470DB-4	1/2	54	96	70
	EA470DB-6	3/4	58	101	70
	EA470DB-10	1	65	112	80
	EA470DB-12	1 1/4	74	123	80
	EA470DB-14	1 1/2	78	150	100
	EA470DB-20	2	87	167	100

