

## [ロックレバー式]ダンパー



品番	呼び径	重量	
<del>EA470E-14</del>	<del>40A(1.1/2")</del>	<del>2.1kg</del>	廃番
EA470E-20	50A(2")	2.4kg	
EA470E-24	65A(2.1/2")	3.1kg	
EA470E-30	80A(3")	3.2kg	
<del>EA470E-40</del>	<del>100A(4")</del>	<del>4.0kg</del>	廃番

- ロックレバー式
- 最高温度範囲…-10～80℃
- 連続使用温度…0～60℃
- 材質…本体:FCD450  
弁体:SCS14
- 最高使用圧力…1.0MPa
- 適用フランジ…5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)