

## [ロックレバー式]ダンパー



品番	呼び径	重量
EA470EA-14	40A(1.1/2")	1.1kg
EA470EA-20	50A(2")	
EA470EA-24	65A(2.1/2")	1.3kg
EA470EA-30	80A(3")	1.5kg
<del>EA470EA-40</del>	<del>100A(4")</del>	<del>2.0kg</del>

廃番

- ロックレバー式
- 最高使用温度…-20～120℃
- 連続使用温度…10～100°
- 材質…本体:ADC12  
弁体:SCS14
- 最高使用圧力…1.0MPa
- 適用フランジ…5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)
- 面間寸法…JIS2032(46系列)/ISO5752