

[ウォームギア式]ダンパー



品番	呼び径	重量
EA470EB-14	40A(1.1/2")	1.3kg
EA470EB-20	50A(2")	
EA470EB-24	65A(2.1/2")	1.5kg
EA470EB-30	80A(3")	1.7kg
EA470EB-40	100A(4")	3.0kg

廃番

- ウォームギア式
- 最高温度範囲…-20～120℃
- 連続使用温度…10～100℃
- 材質…本体:ADC12
弁体:SCS14
- 最高使用圧力…1.0MPa
- 適用フランジ…5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)

- 面間寸法…JIS2032(46系列)/ISO5752