

[ウォームギア式]ダンパー



| | 品番 | 呼び径 | 重量 |
|----|-----------------------|------------------------|------------------|
| | EA470EC-14 | 40A(1.1/2") | 3.8kg |
| | EA470EC-20 | 50A(2") | 4.1kg |
| 廃番 | EA470EC-24 | 65A(2.1/2") | 4.8kg |
| | EA470EC-30 | 80A(3") | 4.9kg |
| 廃番 | EA470EC-40 | 100A(4") | 5.7kg |

- ウォームギア式
- 最高温度範囲…-10~80℃
- 連続使用温度…0~60℃
- 材質…本体:FCD450
弁体:SCS14
- 最高使用圧力…1.0MPa
- 適用フランジ…5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)