

# EA470VC-22、-23、-33

ラブコック



特長：耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。

仕様：材質…ボディー：硬質塩化ビニル(U-PVC)  
 ハンドル：ABS樹脂、Oリング(内部)：EPDMゴム  
 流体温度…0～50℃  
 最大許容圧力(常温)…1.0Mpa(10.2kgf/cm<sup>2</sup>)  
 接続方法…めねじタイプ

品番	ねじサイズ(RC)		サイズ(mm)			重量
	d1	d2	ℓ1	ℓ2	L	
EA470VC-22	1/4	1/4	15	15	71	35g
EA470VC-23	3/8	1/4				35g
EA470VC-33	3/8	3/8				40g

各部の名称：

- ①ボディー
- ②ボール・ステム
- ③ボディキャップ
- ④ステム押え
- ⑤シート
- ⑥Oリング
- ⑦ハンドル

