

EA471CE-13A～-50A 伸縮ジョイント

- 信頼性のある伸縮継手で、配管の修理工事にはかかせない継手です
- 従来の商品に比べ、テーパリング機構がついて更に信頼性が向上
- 日水協の適合品で、塩ビ管、鋼管、2層ポリ管など幅広く使えます

◇施工方法

- 1.パイプの締付部の汚れを落とします
- 2.継手端の締付部や本体を取り外しパイプにセットします
- 3.パイプ切断部分が中央に来るようにジョイントをずらします
- 4.ナットを両手で締め付け、さらに工具で十分に締め付けます
- 5.通水して漏れがなければ完了です

※接着剤は不要。締め付けだけで強力に管同士を結合できます

<仕様>

- 材質…本体、ナット:硬質塩化ビニール
ゴムリング:天然ゴム(NR)
- 耐熱温度…使用適正限界温度:50℃まで
最高限界温度:80℃まで
- 用途…給水など圧力のかかる配管で伸縮・補修用として
屋内・屋外問わず幅広く使用できます
- 耐圧(流水)…0.35MPa

品番	適合サイズ
EA471CE-13A	塩ビ管13mm(外径18mm)
EA471CE-16A	塩ビ管16mm(外径21.7mm)
EA471CE-20A	塩ビ管20mm(外径26mm)
EA471CE-25A	塩ビ管25mm(外径32mm)
EA471CE-30A	塩ビ管30mm(外径38mm)
EA471CE-40A	塩ビ管40mm(外径48mm)
EA471CE-50A	塩ビ管50mm(外径60mm)