

EA471CG-1A~6A 異径ソケット

- 特長:
- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
 - ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
 - ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
 - ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
 - ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいません。
 - ・自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
 - ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
 - ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。

材質: 耐可塑硬質塩化ビニル樹脂

サイズ:

	呼び径	D	t	D1	t1	L
EA471CG-1A	20×16	33.0	3.5	24.0	3.0	68
EA471CG-2A	25×16	40.0	4.0	29.0	3.5	85
EA471CG-3A	25×20	40.0	4.0	33.0	3.5	84
EA471CG-4A	40×25	57.0	4.5	40.0	4.0	114
EA471CG-5A	50×25	70.0	5.0	40.0	4.0	140
EA471CG-6A	50×40	70.0	5.0	57.0	4.5	136

注)・Lの許容量は±4.0mmとする。

・EA471CG-5Aは塩化ビニル管・継手協会規格品です。

呼び径13～50mm

