

EA471CH-13A~50A チーズ

- 特長:
- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
 - ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
 - ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
 - ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
 - ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいません。
 - ・自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
 - ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
 - ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。

材質: 耐可塑硬質塩化ビニル樹脂

サイズ:

| | 呼び径 | D | t | H | H1 |
|-------------|-----|------|-----|----|----|
| EA471CH-13A | 13 | 24.0 | 3.0 | 36 | 36 |
| EA471CH-16A | 16 | 29.0 | 3.5 | 43 | 43 |
| EA471CH-20A | 20 | 33.0 | 3.5 | 50 | 50 |
| EA471CH-25A | 25 | 40.0 | 4.0 | 58 | 58 |
| EA471CH-30A | 30 | 46.0 | 4.0 | 65 | 65 |
| EA471CH-40A | 40 | 57.0 | 4.5 | 82 | 82 |
| EA471CH-50A | 50 | 70.0 | 5.0 | 96 | 96 |

注)・Hの許容差は-1~+5mmとする。

