

## EA471CK-13A~50A エルボ

- 特長:
- ・耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
  - ・弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
  - ・材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
  - ・内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
  - ・絶縁体ですから、漏電などの心配がいません。
  - ・自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
  - ・鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
  - ・配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。

材質: 耐可塑硬質塩化ビニル樹脂

サイズ:

	呼び径	D	t	H
EA471CK-13A	13	24.0	3.0	36
EA471CK-16A	16	29.0	3.5	43
EA471CK-20A	20	33.0	3.5	50
EA471CK-25A	25	40.0	4.0	58
EA471CK-30A	30	46.0	4.0	65
EA471CK-40A	40	57.0	4.5	82
EA471CK-50A	50	70.0	5.0	96

注)・Hの許容差は-1~+5mmとする。

呼び径 13~50mm

