

NGカップリング/ネジ込みジョイント

ナイロン+ガラス繊維入りの強化樹脂製



NGネジ込みジョイント

●NGネジ込みジョイント…サイズ3/4"~2"

NGネジ込みジョイントはガラス繊維入りナイロンを素材とし従来の金属製品より軽量で耐圧性に優れ錆び、腐蝕、油、有機溶剤、アルカリに強く非常に丈夫で取り扱い易い製品です

メーカー型番	品名	EA品番
0001000770/ネジ込みジョイント19	R 3/4" 雄ねじシステム	EA471D-6
0001000780/ネジ込みジョイント25	R 1" 雄ねじシステム	EA471D-10
0001000790/ネジ込みジョイント32	R 1・1/4" 雄ねじシステム	EA471D-12
0001000800/ネジ込みジョイント38	R 1・1/2" 雄ねじシステム	EA471D-14
0001000810/ネジ込みジョイント50	R 2" 雄ねじシステム	EA471D-20