

EA471EP-13～-75

Ver.1.1

耐衝撃性硬質塩化ビニール管[HI-VP]



品番	呼び径	サイズ(mm)		入数	重量(kg) [※]
		基準外径	基準厚み		(1本)
EA471EP-13	13	18	2.5	2本	0.340
EA471EP-16	16	22	3.0		0.501
EA471EP-20	20	26	3.0		0.606
EA471EP-25	25	32	3.5		0.878
EA471EP-30	30	38	3.5	1本	1.062
EA471EP-40	40	48	4.0		1.548
EA471EP-50	50	60	4.5		2.196
EA471EP-65	65	76	4.5		2.83
EA471EP-75	75	89	5.9		4.312

※重量はメーカーの1mあたり数値より算出

- 材質 … 耐衝撃性硬質塩化ビニール
- 全長 … 2m
- 最高使用圧力(静水) … 0.75MPa

★ 特長

- ・ 耐食性に優れ、腐食の心配が不要です。
- ・ VP管よりも弾性に富み、機械的強度が大きいです。
- ・ 塩ビの中では最高の耐候性です。
- ・ 内面が平滑であり摩擦係数が小さく、またスケールの付着も少なく流量抵抗の小さいパイプです。
- ・ 電気絶縁性に優れています。
- ・ 衛生的です。
- ・ 自燃性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
- ・ 鉄の約1/6、アルミの約1/2と軽く取り扱いが簡単です。

21.Jan.