

	A	B	C	D	E	アーム長	アーム径	ボール径	ボールとアームの 接続ネジサイズ	重量(g)
EA472AA-51	340	114	PJ1/2	28	35	200	Φ5	95	M5	424.9
EA472AA-52	410	116	PJ3/4	40	40	220	Φ6	115	W1/4"	684.6
EA472AA-53 (横形ボールタップ)	460	105	PJ1	53	50	200	Φ8	150	M8	1120

(単位:mm)

- 材質 … 本体:SCS14(SUS316相当)、アーム、玉:ステンレス(SUS316)
- 最高使用温度 … 100℃
- 使用圧力 … 0~0.6MPa

