



複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)

660-071-13

EA472AA-56A

660-071-20

EA472AA-57A

660-071-25

- 材質 本体:SCS14(SUS316相当)
アーム、玉:SUS316
- ドライバー1本で止水位置を調整できます。
(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
- 使用圧力:0~0.75MPa
最高使用温度:100℃

