

インシュロックタイの標準品

# MSタイ(耐候グレード)

耐候グレード

屋内外使用



(該当型番:P27~28)

(該当型番:P29)

(該当型番:P30)

(該当型番:P31)

(該当型番:P32)



色 黒


材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C



UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP27~28「UL取得製品」をご参照ください。



材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用のインシュロックタイ(結束バンド)です。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適です。

※屋外の垂れ始めつき鋼板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロック(P51)をご使用ください。

Article-No.	型番*	結束径 φ(mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
<b>SHT18</b>												
111-00618	SHT18R-W	1.0~22.0	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 3
<b>T18</b>												
111-00677	T18S-W	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00660	T18R-W-1000	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
111-00661	T18R-W-100	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3
111-00640	T18L-W	1.5~55.0	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3
<b>T30</b>												
111-00553 111-00701	T30R-W	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 6
111-00685	T30L-W	1.5~50.0	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 6
<b>T40</b>												
111-00710	T40S-W	1.5~37.0	153	3.5	6.4	4.4	6.5	1.2	180 (18.35)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 6
<b>T50</b>												
111-00568	T50S-W	1.5~35.0	160	4.6	7.2	5.7	8.1	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 6
111-00565 111-00734	T50R-W	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 6
111-00719	T50L-W	2.5~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
<b>T60</b>												
111-00762	T60S-W	1.5~65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
111-00751	T60R-W	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
<b>T120</b>												
111-12860	T120S-W	5.0~55.0	225	7.6	10.0	7.7	13.15	1.6	535 (54.56)	50	2,500	4, 5, 7, 8
111-00927	T120I-W	5.0~75.0	300	7.6	10.2	7.7	13.0	1.6	535 (54.56)	50	2,500	4, 5, 7, 8
111-00627	T120R-W	3.0~100	380	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 5, 7, 8
111-00975	T120M-W	15.0~130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	4, 5, 7, 8
111-12460	T120L-W	5.0~225	760	7.6	10.0	7.8	13.0	1.9	535 (54.56)	50	1,000	4, 5, 7, 8

\*: 「T18R-W-1000」と「T18R-W-100」の"-1000"と"-100"は梱包コードを表します。

ABシリーズ

スタンダード  
シリーズ  
(66ナイロン)

特殊樹脂シリーズ

アウトサイド  
シリーズ

ヘビータイヤ  
シリーズ

リビートシリーズ

グリップタイ

エンドレスシリーズ

メタルタイ

スペシャルシリーズ

ケーブルラップ