

SW 2011				符号×数 Part	変更事項 Revision Record		担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date																				
適用アルミフレーム／ Applicable Aluminium Frame 20mm角タイプ 20mm Square Type 板厚：1.5～2mm Wall Thickness 溝幅：6mm Slot Width								<table><tr><th rowspan="2">材質 Material</th><th rowspan="2">色 Color</th><th rowspan="2">取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)</th><th>UL</th><th rowspan="2">A</th><th rowspan="2">B</th><th rowspan="2">C</th><th rowspan="2">D</th><th rowspan="2">E</th><th rowspan="2">F</th></tr><tr><th>主原料 Material</th></tr><tr><td>66ナイロン 標準 PA66 Standard</td><td>乳白色 Natural</td><td>-40℃～+85℃</td><td>UL94 V-2</td><td>8</td><td>11.5</td><td>(φ13.5)</td><td>19.5</td><td>5.9</td><td>11.8</td></tr></table>				材質 Material	色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D	E	F	主原料 Material	66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	8	11.5	(φ13.5)	19.5	5.9	11.8
															材質 Material							色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D	E	F		
												主原料 Material																				
												66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	8	11.5	(φ13.5)	19.5	5.9	11.8											
使用インシュロックタイ／ Applicable Tie																																
T18～T30タイプ T18～T30Type																																
寸法単位／Dimension Units																																
mm																																
性能／Performance 仕様／Specification																																
本製図の著作権はヘルマンタイトン(株)に属し事前の書面での許可無く第三者にもらしたり複写することを禁ずる。 The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. 製図／Drawn 13/06/2014 Y. Sakamoto 承認／Approved 13/06/2014 K. Yasuhara HellermannTyton HellermannTyton Co., Ltd.				尺度／Scale		2 : 1																										
				製品名／型番／Title																												
				アルミフレーム用固定具／AFLM20 Aluminium Frame Rail Mount																												
図面番号／Drawing-No. 14084-23-401								用紙 D. Size		A4																						
								ページ Sheet		1/1																						