

SW 2011				符号×数 Part	変更事項 Revision Record	担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date																					
適用アルミフレーム／ Applicable Aluminium Frame 30mm角タイプ 30mm Square Type 板厚：2～2.2mm Wall Thickness レール幅：8mm Slot Width																																
				<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">材質 Material</th> <th rowspan="2">色 Color</th> <th rowspan="2">取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)</th> <th>UL</th> <th rowspan="2">A</th> <th rowspan="2">B</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">D</th> <th rowspan="2">E</th> <th rowspan="2">F</th> </tr> <tr> <th>主原料 Material</th> </tr> <tr> <td>66ナイロン 標準 PA66 Standard</td> <td>乳白色 Natural</td> <td>-40℃～+85℃</td> <td>UL94 V-2</td> <td>25.9</td> <td>13.2</td> <td>(φ18)</td> <td>11.5</td> <td>7.8</td> <td>16.2</td> </tr> </table>								材質 Material	色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D	E	F	主原料 Material	66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	25.9	13.2	(φ18)	11.5	7.8	16.2
				材質 Material	色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D				E							F										
							主原料 Material																									
66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	25.9	13.2	(φ18)	11.5	7.8	16.2																							
使用インシュロックタイ／ Applicable Tie																																
T18～T60タイプ T18～T60Type				製図／Drawn 28/05/2013 Y. Sakamoto 承認／Approved 28/05/2013 K. Yasuhara HellermannTyton Co., Ltd.		尺度 / Scale 2 : 1		製品名/型番 / Title アルミフレーム用固定具 / A F L M 3 0 Aluminium Frame Rail Mount																								
寸法単位／Dimension Units mm						図面番号/Drawing-No. 1 3 0 7 4 - 2 3 - 4 0 1						用紙 D. Size A4 ページ Sheet 1 / 1																				
性能 / Performance 仕様 / Specification						本製図の著作権はヘルマンタイトン(株)に属し、事前の書面での許可無く第三者にもしたり複写することを禁ずる。 The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.																										