

仕様書番号:030020010A-001

仕 様 書

品名: 鉄ソフトバインド線

品番: BGV-JB 0.9mm / BGV-JB 0.9mm /

BGV-JB 1.6mm / BGV-JB 2.0mm

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

この仕様書は電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線に適用する。

2. 仕様区分

品番	1巻全長	概算質量(kg/巻)
BGV-JB 0.9mm	300m	1.7kg
BGV-JB 1.2mm	300m	3.0kg
BGV-JB 1.6mm	300m	5.0kg
BGV-JB 2.0mm	300m	8.2kg

3. 構造

線芯	材料は JIS G 3532 の SWM-A に準ずるものを使用する
外皮	ポリ塩化ビニルを用いた表-1 に示す厚さで被覆する (JIS K 6720 に適合若しくは準ずるもの)
色	黒色

[表-1]

区分	品 番		BGV-JB 0.9mm	BGV-JB 1.2mm	BGV-JB 1.6mm	BGV-JB 2.0mm
線芯	直径	mm	0.85±0.05	1.10±0.05	1.47±0.05	1.96±0.05
外皮	外径	mm	1.35±0.05	1.90±0.06	2.30±0.06	2.70±0.06
引張強度		N/mm ²	260~590			

4. 特性

[表-2]

項目	特 性
外観	キズ、異物、気泡がなく表面が平滑なこと
構造	付図に適合のこと

[付図(構造概要図)]

