

型 式	色	ベルト長 (mm)	最大結束径	材 質	可能取付径	許容耐荷重	質量 (kg)
DV-30		300	φ75まで	66ナイロン	φ50まで	10kg	0.021
DV-38		380	φ100まで	66ナイロン	φ50まで	10kg	0.023

 イエロー (Y)  グリーン (G)  レッド (R)  ブルー (B)

※表示価格は1本の価格です。※ご注文の際は色を指定してください(例) : DV-30-Y(イエロー)

●延長コードは本製品で束ねたまま使用しない。

電線が発熱し、火災・焼損の原因となりますので、必ずほどいて、のばしてから使用してください。

●簡易結束なので、過度の重量がかかったり、鋭利な部分のある物に使用しないでください。

●長期間、結束した状態で使用しないでください。

●表示価格は1本の価格です。