


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変更・追記内容	担 当
①			
②			



型 式	BH-500LH
L 寸法 (mm)	500
結束径 (max)	φ140
耐荷重 (kg)	10.0
温 度 範 囲	−20℃~80℃
着 色	オレンジ

2	単管フック	1	29616
1	連結ベルト	1	—
No.	部品名	個数	コード

				コード		29633					
COMPONENTS				A P P D		C H C K		D E S N		D E F	
部品名				承認		検図		設計		製図	
MODEL											
品番											
BH-500LH											
MATERIAL				REMARKS							
材質				備考							
PA6				耐候性							
1台分				SCALE		作成日		2005. 8. 30			
個数				3AD三角法							
				1/1							
NICHIDO IND. CO., LTD				出図コード		K-BH-500LH					
日動工業株式会社				HM-A3							