

EA491A-2~-11
(マグネティック チェックバルブ)

- 銅製
- 30メッシュ ステンレススクリーン内蔵
圧力降下を最小にし最高のろ過作用をもたらします。
高研磨したマルテンサイト系のステンレス製ディスクと頑丈なマグネットの組品がチェック機能を確実にします。

- 適用冷媒 CFC、HCFC、HFC
- 使用温度 -40°C~148°C
- UL/cUL/CE承認



- ロー付けで設置します。
- 流れる方向は矢印の方向のみです。

接続口サイズ	A	B	D	使用圧力	漏出率 (cm ³ /min)	National Tonnage (4.4°C@1psi)	
						低圧側	高圧側
A-2 1/4"	100	22.2	7.9	5.5MPa	2.4	0.4	2.6
A-3 3/8"	100	22.2	7.9	5.5MPa	2.4	0.6	3.2
A-4 1/2"	130	28.6	9.7	4.8MPa	0.56	1.2	9.4
A-5 5/8"	130	28.6	12.7	4.8MPa	0.56	1.6	13
A-6 3/4"	178	41.3	15.7	4.8MPa	1.21	3.3	27
A-7 7/8"	178	41.3	19.05	4.8MPa	1.21	3.8	29
A-11 1 1/8"	213	55	23.1	4.8MPa	1.99	6	51

(単位mm)

