

EA495MG-3~5

(ロウ付型 ヒートポンプドライヤー)

○R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A(安全使用圧力範囲内で)用

○ヒートポンプエアコン用

○安全使用圧力 4.1MPa

○いろいろな位置に設置可能

○緻密なる過機構を装備

○内部構造は冷媒の逆流に適応

○UL listed

	接続サイズ	容量	A	B
MG-3	3/8"	131cm ³	143	57
MG-4	1/2"	262cm ³	156	79
MG-5	5/8"	262cm ³	162	79

(単位mm)

