

## EA496-2～EA496-11(冷凍機用ボールバルブ) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

### ◆仕様

品番	銅管	全長
EA496-2	1/4"	138mm
EA496-3	3/8"	140mm
EA496-4	1/2"	160mm
EA496-5	5/8"	
EA496-6	3/4"	170mm
EA496-7	7/8"	190mm
EA496-11	1・1/8"	232mm

- ・適用冷媒…CFC、HCFC、HFC(使用圧力範囲内)
- ・接続…ロウ付け
- ・最大使用圧力…4.8MPa
- ・ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。
- ・1/4回転の操作で全開、全閉ができます。  
(シールキャップを外し、中のシャフトネジをパイプに平行にすると開き、垂直にすると閉じます。)

### ◆取付方法

- ①ロウ付け作業前に必ずバルブを全開の状態にしてください。
- ②シールキャップとガスケットを外してください。
- ③**バルブ内部の部品を熱のダメージから守ために、水で濡らした布等で包んでください。**
- ④両端を同時にロウ付けしないでください。  
一方をロウ付けした後、バルブ本体が手で触れるくらいまで充分ぬれ布で冷却させた後、他方をロウ付けしてください。
- ⑤**全体が充分冷却してからぬれ布を外してください。**
- ⑥一般的な銀ロウと適当なフラックスを使ってください。  
トーチはバルブ本体から離して向けて下さい。  
(炎を直接バルブに当てないで下さい。)
- ⑦ロウ付け作業中は、窒素ブローを行って下さい。