

廃番 ~~EA508A-1~~
 EA508A-2
 EA508A-3
 EA508A-4
 (ペット広口ボトル)

- 材質 PET
- 中栓付
- フタは回すと外れます(ネジ式)

	A	B	口	重さ(g)
A-1	φ46	83	33	20
A-2	φ57	120	41	30
A-3	φ77	150	47	60
A-4	φ95	185	59	90

(単位mm)

- 耐熱温度: 約70度まで

