

★ご注文の際は、注文Noをご記入下さい。

検査容器の洗浄は非常に手間のかかるものでした。使い捨てトレーですら洗う手間が省け、「一般ゴミ」として処理でき、中身がよく見えるので検査の週間が容易に付きます。



①使い捨て検査容器 トレーセット9穴(100枚入)

| 注文No. | 本体サイズmm | 中子サイズmm | 容量 | CD |
|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 8-0036-01-001 | 200×133×H30 | 60×35×H30 | 60cc | BB0540 |

※セット内容：トレー、シート、日付シール各100枚入り
※材質：ポリスチレン



②使い捨て検査容器 トレーセット12穴(100枚入)

| 注文No. | 本体サイズmm | 中子サイズmm | 容量 | CD |
|---------------|-------------|-----------|------|--------|
| 8-0036-02-002 | 197×130×H30 | 45×39×H30 | 40cc | BB0541 |

※セット内容：トレー、シート、日付シール各100枚入り
※材質：ポリスチレン



③18-8日付入検査用容器

| 注文No. | 型番 | サイズmm(外寸) | CD |
|---------------|----------|-------------|--------|
| 8-0036-03-003 | 田型(6個入) | 327×148×H63 | AB3681 |
| 8-0036-03-004 | 田型(8個入) | 285×221×H63 | AB3682 |
| 8-0036-03-005 | 田型(12個入) | 327×286×H63 | AB3683 |

※中子サイズ：104×68×H58mm(深型組ミニ号)
※蓋のみ材質21-0になります。

④PP使い捨て検査容器
ストックマン(中子9仕切)

| 注文No. | サイズmm | 中子サイズmm | CD |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| 8-0036-04-006 | 207×140×H40 | 60×35×H30 | AC3338 |

※付属品(セット内容)：ストッカー×3、ストッカーケース×1、日誌×2冊、トレー(9仕切)、PPシート、ラベル各500枚

※材質：ポリプロピレン



⑤ストックマン用トレーセット(中子9仕切)

| 注文No. | サイズmm | 中子サイズmm | CD |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| 8-0036-05-007 | 200×133×H30 | 60×35×H30 | AC3339 |

※付属品(セット内容)：トレー(9仕切)、PPシート、ラベル各500枚

※材質：ポリプロピレン

⑥検査容器(ポリプロピレン)

| 注文No. | 型番 | サイズmm | CD |
|---------------|-------|-------------|--------|
| 8-0036-06-008 | J-273 | 230×175×H47 | AB3673 |

※中子A4個 容量120cc
※中子B2個 容量60cc×2



⑦PP検査保存容器

| 注文No. | 型番 | サイズmm | CD |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 8-0036-07-009 | S-230K | 230×162×H65 | AC3340 |

※材質：ポリプロピレン

仕切図



⑧SW 18-8検査容器(中子蓋付)

| 注文No. | 型番 | サイズmm(外寸) | CD |
|---------------|---------------|-------------|--------|
| 8-0036-08-010 | A型(小16個、大1個入) | | AB3675 |
| 8-0036-08-011 | B型(小12個、大3個入) | 395×200×H44 | AB3676 |
| 8-0036-08-012 | C型(大9個) | | AB3677 |
| 8-0036-08-013 | 普及型(小9個) | 200×200×H44 | AB3678 |



⑨SW 18-8検査容器用中子(蓋付)

| 注文No. | 型番 | サイズmm | 容量 | CD |
|---------------|----|------------|-------|--------|
| 8-0036-09-014 | 大 | 124×62×H42 | 230cc | AB3679 |
| 8-0036-09-015 | 小 | φ62×H42 | 100cc | AB3680 |

※中子が蓋付なので、食品がはみ出ません。
※丸い中子は洗い易く、取り外しが簡単。
※18-8ステンレスなので、衛生的で強度があり、腐食に強い。

⑩MA 18-8検査容器

| 注文No. | 型番 | サイズmm | CD |
|---------------|--------------|-------------|--------|
| 8-0036-10-016 | A型(小16個、大1個) | | AB3684 |
| 8-0036-10-017 | B型(小12個、大3個) | 340×170×H38 | AB3685 |
| 8-0036-10-018 | C型(大9個) | | AB3686 |
| 8-0036-10-019 | 普及型(小9個) | 170×170×H38 | AB3687 |

⑪MA 18-8検査容器用中子(蓋付)

| 注文No. | 型番 | サイズmm | 容量 | CD |
|---------------|----|--------------|-------|--------|
| 8-0036-11-020 | 小 | 54×54×H35.5 | 60cc | AB3688 |
| 8-0036-11-021 | 大 | 108×54×H35.5 | 120cc | AB3689 |

※中子用蓋：ポリプロピレン樹脂
(耐熱温度-20℃~+120℃)

環境にやさしい生分解性 検査袋 エコパックン

生分解性検査袋密封基本セット



生分解研究会
認定マーク



- 【検査の保存】重要性
- 食中毒の多くは潜伏期間がおよそ48時間以内ですが、カンピロバクター腸管出血性大腸菌O-157では、最長1週間程度の例もあります。したがって、検査は、できるだけ長い時間保管することが望まれます。
- 保健所指導の大量調理施設衛生管理マニュアル指導事項
- ①検査は-20℃以下で2週間以上保存します。
- ②原材料及び調理済食品のメニュー毎に、50g程度づつ密封し、保管します。
- ③専用の保冷保管庫に保存します。
- ④日時等を記入し適正に管理します。
- ⑤原材料は、特に洗浄・殺菌等を、行わず購入した状態で保存します。

| 使用施設 | 1日 |
|------|------|
| 保育園 | 約20枚 |
| 学校 | 約30枚 |
| 老健 | 約60枚 |

■左記の事項で検査を密閉する事が大変困難な作業でした!!

これを、完全に検査エコパックンでクリアでき、さらに、検査袋の素材は、デンプンで出来ており環境にやさしい生分解性なので食材と一緒に廃棄でき、グリーン購入法・グリーンプラ適合商品です。
エコパックンは、ダブルの特徴を持っています。

⑫生分解性密封式検査袋
基本セット エコパックン

| 注文No. | 型番 | CD |
|---------------|---------|--------|
| 8-0036-12-022 | HXS-010 | AG2178 |

※検査の不便解消 牛乳・スープ・離乳食等、水もの保存が簡単に密封でき、外に漏れません!

※保育所、老人施設、病院、学校、福祉施設、官公庁施設は環境に負荷の少ない製品を率先して使用しましょう!!
※この製品はグリーン購入法適合商品です。

| 生分解性密封式検査袋基本セットHXS-010 | | | |
|------------------------|--------------------|----------------|------|
| ① | 生分解性検査袋エコパックン | HAK-100(中)タイプ | 400枚 |
| ② | 生分解性検査袋エコパックン | HAK-120(大)タイプ | 400枚 |
| ③ | 生分解性検査袋エコパックン | HAK-180(大袋)タイプ | 100枚 |
| ④ | 密閉する機器 | クリップシーラー Z1 | 1台 |
| ⑤ | 検査袋セット台 | ステンレス製 | 1台 |
| ⑥ | 仕切容器・ポリ容器・ポリセットケース | | 1式 |

⑬生分解性検査袋 エコパックン

| 注文No. | 型番 | サイズmm | ケース入数 | CD |
|---------------|----------|---------|---------|--------|
| 8-0036-13-023 | HAK-100C | | 1,000枚入 | AC6451 |
| 8-0036-13-024 | HAK-100S | 100×140 | 2,000枚入 | AG2179 |
| 8-0036-13-025 | HAK-100W | | 4,000枚入 | AG2181 |
| 8-0036-13-026 | HAK-120C | | 1,000枚入 | AC6452 |
| 8-0036-13-027 | HAK-120S | 120×170 | 2,000枚入 | AG2180 |
| 8-0036-13-028 | HAK-120W | | 4,000枚入 | AG2182 |
| 8-0036-13-029 | HAK-180 | 180×250 | 600枚入 | AG2183 |

※フィルム：厚み40マイクロ