



SUS304

TANK SUS

角型蛇口付タンク

品番	型番	容量(l)	内寸法(mm)	外寸法(mm)	重量(kg)
EA508SB-266	27cm	19	270×270×270	290×290×271	2.7
EA508SB-267	30cm	26	300×300×300	322×322×302	3.4

■仕様

- 板厚：0.9mm
- 材質：本体・フタ／ステンレス(SUS304)、蛇口／真鍮、
接合部／スミフロン®(四フッ化エチレン)、
蛇口内パッキン／NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
- 蛇口サイズ：内径／φ12mm、外径／φ13mm