

EA508SG-11～SG-28 【ステンレス製】ポット

材質…ステンレス18-8(SUS304)

内蓋付

目盛付



品番	サイズ(内径)mm	容量(ℓ)	目盛単位(ℓ)	取っ手	重量(g)
EA508SG-11	φ 100×100(H)	0.7	0.1	無	210
EA508SG-12	φ 120×120(H)	1.3	0.2		350
EA508SG-13	φ 140×140(H)	2.1	0.2		470
EA508SG-14	φ 160×160(H)	3.2	0.2		630
EA508SG-15	φ 180×180(H)	4.5	0.2		760
EA508SG-16	φ 200×200(H)	6.0	1	有り	1100
EA508SG-17	φ 220×220(H)	8.0	2		1300
EA508SG-18	φ 240×240(H)	11.0	2		1500
EA508SG-19	φ 260×260(H)	13.0	2		1920
EA508SG-20	φ 280×280(H)	16.0	2		2150
EA508SG-21	φ 300×300(H)	21.0	2		2380
EA508SG-22	φ 330×330(H)	26.0	2		3100
EA508SG-23	φ 360×360(H)	36.0	5		3800
EA508SG-24	φ 400×400(H)	48.0	5		4900
EA508SG-25	φ 450×450(H)	68.0	10		6100
EA508SG-26	φ 500×500(H)	94.0	10		8600
EA508SG-27	φ 550×550(H)	130.0	10		10400
EA508SG-28	φ 600×600(H)	165.0	10		11800