


(単位 : mm)



品番 サイズ	本体外形寸法 A / B / C	本体有効内寸 D / E / F	本体底寸法 G / H	コーナーR (内側) I	立ち上りR (内側) J	板厚 K
-21 AG44101 1号	210 / 150 / 35	198 / 139 / 34	185 / 125	19	7	0.6
-22 AG44102 2号	225 / 164 / 36	213 / 154 / 35	200 / 140	19	7	0.6
-23 AG44103 3号	239 / 179 / 40	228 / 168 / 39	215 / 155	19	7	0.6
-24 AG44104 4号	254 / 192 / 46	243 / 183 / 45	230 / 170	19	7	0.6
-25 AG44105 5号	270 / 210 / 48	259 / 199 / 47	245 / 185	19	7	0.6

製品名	すし組バット	材質	SUS304
-----	--------	----	--------

検図	製図	図面名	18-8 すし組バット(浅型組バット)
第三角法	日付	図番	
尺度	 <b>スギコ</b> 産業株式会社		

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。