

EA508TC-51～62 密閉保存容器



品番	容量(l)	外寸サイズ(mm)	内寸サイズ(mm)
EA508TC-51	3.2	204×276×101(H)	150×215×80(H)
EA508TC-52	5.6	241×329×117(H)	175×255×100(H)
EA508TC-53	11.6	276×383×171(H)	195×295×150(H)
EA508TC-54	12.4	310×434×143(H)	225×350×125(H)
EA508TC-55	30.0	355×472×253(H)	270×380×230(H)
EA508TC-56	5.7	216×307×143(H)	150×235×120(H)
EA508TC-57	9.8	241×331×190(H)	175×255×170(H)
EA508TC-58	17.0	276×383×246(H)	195×295×225(H)
EA508TC-59	22.5	310×434×246(H)	225×350×225(H)
EA508TC-60	9.2	212×372×190(H)	140×295×170(H)
EA508TC-61	9.5	216×309×238(H)	140×230×215(H)
EA508TC-62	12.0	216×309×300(H)	140×230×280(H)

※内寸の縦×横は
容器底部の大きさです。

- 材質…本体、フタ:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキング:シリコンゴム
- 耐熱温度…本体・フタ:-20℃～110℃、止具:-30℃～80℃ パッキング:-40℃～80℃
- Ag(銀イオン配合)抗菌仕様
- 密閉性を高めるパッキン付。
- ふたは両サイドからロックできます。

○抗菌加工について

- 本体及びフタに菌の増殖を抑える抗菌加工を施しています。
- 表面に接触した菌に対し効果がありますが、食品の鮮度保持や防腐効果はありませんので、ご注意ください。
- 表面に汚れなどが付着していると抗菌効果は発揮されません。清潔にしてお使いください。また、ご使用にならない時は乾燥させて保管してください。

○使用上の注意

- 電子レンジ、オーブン、グリルには使用しないでください。
 - 完全密封容器ではありません。液体・汁物等の保存では、液が漏れる恐れがありますので、横にしないでください。
 - パッキンがゆるんだら、取り替えてください。
 - パッキンは時々取り外し、食器用洗剤で洗ってください。衛生的で長持ちします。尚、取り付け時はパッキン及びフタをよく乾かしてから取り付けてください。
 - 食器洗浄機、食器乾燥機を使用しないでください。
- ※この製品は食品衛生法に適合しています。
※商品ラベルに記載している寸法は、商品の最大寸法を表示しています。