

EA510 ZD-1



ナイロン製特殊ハンマーにより
衝撃を最小限にやわらげ
ベアリングを保護!



適用ベアリング...内径 :10 ~ 50mm
外径 26 ~ 110mm

インパクトリングX33種類
インパクトスリーブX3種類

両頭ショックレスハンマー ケースサイズ...440x320x100mm

ベアリング挿入時の軸受け損傷を最小限にし、素早く作業できます。

プッシュ・シール・プーリーにも使用可能

重量...4.2kg

インパクトスリーブ	インパクトリングNo.	対応ベアリング型式									
スリーブ A FT 33-A 	10 / 26	6000	129		3200						
	10 / 30	6200	1200								
	10 / 30		2200								
	10 / 35	6300	1300								
	12 / 28	6001									
	12 / 32	6201	1201		3201						
	12 / 32		2201								
	12 / 37	6301	1301								
	12 / 37		2301								
	15 / 32	6002									
	15 / 35	6202	1202	7202 B	3202						
	15 / 35		2202								
	15 / 42	6302	1302		3302			30302			
	15 / 42		2302								
17 / 35	6003										
17 / 40	6203	1203	7203 B	3203			30203				
17 / 40		2203									
17 / 47	6303	1303	7303 B	3303			30303				
スリーブ B FT 33-B 	20 / 42	6004									
	20 / 47	6204	1204	7204 B	3204		204				
	20 / 47		2204								
	20 / 52	6304	1304	7304 B	3304	22205/20	304	30304	32304		
	20 / 52	6403	2304								
	25 / 47	6005									
	25 / 52	6205	1205	7205 B	3205	22205	205	30205			
	25 / 52		2205								
	25 / 62	6305	1305	7305 B	3305	21305	305	30305	31305		
	25 / 62	6404	2305						32305		
	30 / 55	6006									
	30 / 62	6206	1206	7206 B	3206	22206	206	30206			
	30 / 62		2206					32206			
	30 / 72	6306	1306	7306 B	3306	21306	306	30306	31306		
30 / 72	6405	2306				405		32306			
スリーブ C FT 33-C 	35 / 62	6007									
	35 / 72	6207	1207	7207 B	3207	22207	207	30207			
	35 / 72		2207					32207			
	35 / 80	6307	1307	7307 B	3307	21307	307	30307	31307		
	35 / 80	6406	2307				406		32307		
	40 / 68	6008									
	40 / 80	6208	1208	7208 B	3208	22208	208	30208			
	40 / 80										
	40 / 90	6308	1308	7308 B	3308	21308	308	30308	31308		
	40 / 90	6407	2308			22308	407		32308		
	45 / 75	6009									
	45 / 85	6209	1209	7209 B	3209	22209	209	30209			
	45 / 85		2209					32209			
	45 / 100	6309	1309	7309 B	3309	21309	309	30309	31309		
	45 / 100	6408	2309			22309	408		32309		
	45 / 100*	6013	1211	7211 B	3211	22211	211				
	45 / 100*	6211	2211								
	50 / 80	6010									
	50 / 90	6210	1210	7210 B	3210	22210	210	30210			
	50 / 90		2210					32210			
	50 / 90*	6011									
	50 / 90*	6012									
50 / 110	6310	1310	7310 B	3310	21310	310	30310	31310			
50 / 110	6409	2310			22310	409		32310			
50 / 110*	6014	1212	7212 B	3212	22212	212					
50 / 110*	6015	1213	7213 B	3213	22213	213					
50 / 110*	6212	2212	7311 B	3311	21311	311					
50 / 110*	6313	2213			22311	410					
50 / 110*	6311	1311									
50 / 110*	6410	2311									

*はハウジングへの取り付けのみに使用可能です。