

EA514BE-40

(ユニバーサルコンプレッションテスター)

ガソリンエンジン車用 (国内外車、トラック)

ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に

14mmと18mmのスクリータイプインアダプター 付属

計測レンジ 0～300PSI

0～21bar

ゲージ径 69mm

リリースバルブ付き

ホース長 300mm (メスカプラー付き)

ビニールケース付き

総重量 460g

