

# EA514BF-11-12 [ディーゼルエンジン用]コンプレッションゲージ

ディーゼルエンジンの圧縮圧力の  
測定及び圧縮漏れの点検用



EA514BF-11



EA514BF-12

- 測定範囲…0~7MPa
- 最小目盛…0.2MPa
- ゲージ径…φ 75mm
- 全長…610mm  
(ホース使用)
- ケースサイズ…  
335X225X55mm



グロープラグ用  
乗用車・トラック・バス

アダプター  
バルブ  
リリースバルブ

ノズルホルダー用  
中型車向け

φ 14mmファイバーパッキン  
ホース接続用5個  
φ 13mmファイバーパッキン  
アダプター接続用5個



φ 14mmファイバーパッキン  
ホース接続用5個  
φ 13mmファイバーパッキン  
アダプター接続用5個

## アダプター適合表

EA514BF-11

適合エンジン	
イスズ	6HH1・6HL1・6HK1・4HJ1・4HL1
トヨタ	1C・2C・3C・B・2B・3B・H・2H・D・2D・2J・1PZ・1HZ・1HD・1ND
日産	SD20・ZD
マツダ	RF・S2・R2・VS・XA・HA・ZB
日野	JO・5C・5D・7C・8C・SO・5C・5D

	アダプターサイズ
GI-6	M10×1.25
GT-3	M10×1.25
GT-6	M10×1.25
GN-8	M10×1.25
GN-10	M10×1.25
GM-5	M10×1.25
GH-1	M10×1.25

EA514BF-12

イスズ	4HF1・4HG1・4BE1・4EE1・4JG2 4FC1・4FG1・4EF1・4EC
トヨタ	1C・2C・3C・L・2L・3L・5L・1KD・1KZ
三菱	4D30・4D31・4D32・4D33・4D34・4D35・4D36 4M50・4M51
マツダ	RF・R2・S2

	アダプターサイズ
T-5	M20×1.5
I-13	M24×1.5
M-2	M24×2.0