

バランスビーズ

balanサー機材や特別な機具を使用せず、
 組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能
 タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・
 ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上

●容量:8キロ 計量カップ付 ●材質:強化ガラス 不燃性

品番	商品名
RBP-8	バランスビーズ(8kg)
RBP-8-85	バランスビーズ1カップ(約85g)
RBP-8-43	バランスビーズ1/2カップ(約43g)



- ◆タイヤ内部に規定量を入れるだけのバランスウェイト
- ◆バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせてタイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランシングします。
- ◆トレッドの摩耗に追従してバランシングするので一貫した均一な摩耗を促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。
- ◆バランスの再調整不要! ◆TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応
- ◆時速約50km/h~60km/h以上で作用します



使用方法

- 右記に記載されているタイヤサイズを確認し、参考にしてください。付属の計量カップを使用し、右側に示されているカップ数量のバランスビーズをタイヤ内に投入してください。(計量カップ1杯分で約85g)
- 特にタイヤ外径の大きなサイズで、バランスビーズの効果が最大限発揮できますが、比較的小さなタイヤ外径にも対応可能です。(専用アプリでのサイズ検索で投入量を確認可能)

700R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 265/70R15 | 315/70R15 | 325/60R15 | 750R16 | 175/75R16 | 195/75R16
 195/65R16 | 205/80R16 | 215/85R16 | 215/70R16 | 215/65R16 | 215/60R16 | 225/85R16 | 225/75R16
 225/70R16 | 225/60R16 | 235/60R16 | 245/65R16 | 8R16.5 | 8.75R16.5 | 225/60R17 | 235/60R17 | 195/60R17.5



7.50R15 | 31/10.5R15 | 31/11.5R15 | 31/12.5R15 | 33/9.50R15 | 235/85R16 | 235/70R16 | 245/85R16
 245/75R16 | 255/85R16 | 255/70R16 | 265/85R16 | 265/75R16 | 265/70R16 | 275/85R16 | 275/70R16
 285/75R16 | 295/75R16 | 305/70R16 | 305/65R16 | 315/75R16 | 345/65R16 | 9.5R16.5 | 235/75R17
 245/75R17 | 255/70R17 | 265/70R17 | 8R17.5 | 195/70R17.5 | 205/80R17.5 | 205/75R17.5 | 205/60R17.5
 215/75R17.5 | 215/70R17.5 | 225/80R17.5 | 225/75R17.5 | 225/60R17.5 | 235/70R17.5



8.25R15 | 9R15 | 31/14.SR15 | 32/12.5R15 | 33/12.50R15 | 33/14.50R15 | 35/12.50R15 | 37/12.5R15
 8.25R16 | 33/12.50R16 | 34/12.40R16 | 35/10.50R16 | 36/12.50R16 | 33/14.50R16.5 | 33/12.5R16.5
 33/16.5R16.5 | 35/12.50R16.5 | 9R17.5 | 225/90R17.5 | 235/75R17.5 | 245/75R17.5 | 265/70R18
 275/65R18 | 285/65R18 | 8R19.5 | 225/70R19.5 | 245/70R19.5 | 9R22.5 | 235/80R22.5 | 235/70R22.5



10R15 | 36/16.SR15 | 38/15.SR15 | 36/14.50R16 | 37/12.50R16 | 35/14.S0R16.5 | 36/16.5R16.5 | 37/12.S0R16.5
 38/15.5R16.5 | 10R17.5 | 11R17.5 | 7.5R18 | 9R19.5 | 265/70R19.5 | 275/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5
 7.5R20 | 8.25R20 | 245/75R22.5 | 255/80R22.5 | 255/70R22.5 | 265/75R22.5 | 265/70R22.5 | 285/60R22.5 | 305/70R22.5



40/17R15 | 11R16 | 285/75R19.5 | 305/70R19.5 | 9R20 | 10R20 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11/70R22.5 | 275/80R22.5
 275/70R22.5 | 285/75R22.5 | 295/75R22.5 | 295/60R22.5 | 305/70R22.5 | 305/60R22.5 | 11R24.5 | 275/80R24.5
 285/75R24.5



44/18.50R15 | 385/65R19.5 | 11R20 | 13/80R20 | 10R22 | 11R22 | 12R22.5 | 295/80R22.5 | 315/75R22.5 | 315/70R22.5
 11R24 | 12R24.5 | 295/80R24.5 | 305/75R24.5 | 315/75R24.5



12R20 | 12.5R20 | 14/80R20 | 14R20 | 365/80R20 | 13R22.5 | 15R22.5 | 315/80R22.5 | 345/75R22.5
 350/75R22.5 | 365/80R22.5 | 365/70R22.5 | 385/65R22.5 | 12R24



18R19.5 | 445/65R19.5 | 395/80R20 | 525/65R20.5 | 615/65R20.5 | 16R22.5 | 16.5R22.5 | 425/65R22.5 | 14R24



18R22.5 | 445/65R22.5 | 445/70R24 | 495/70R24



投入量はパッケージ記載の表でご確認頂くか、上記のQRコードからAppStore(Magnum+ Tire Balancing)又はGooglePlay(MAGNUM+ High-Precision Tire Ba)でメーカー提供のアプリをインストールしてご確認頂く事も出来ます。
 メーカーHP <https://www.magnumbalance.com/en/>