

EA519MB、MB-2、MB-3 ミニテコ



特長

- ハガシ、スクレッパーとして手軽に使用できます。
- ソフトグリップがついて大変便利です。
- 小さな隙間にもクイツキます。
- 炭素工具鋼を使い強力な焼入れをほどこし、粘りとじん性をもたせ、丈夫で長持ちするように仕上げてあります。
- 刃先を曲り刃に仕上げ、鋭利にしておりますので、はがし作業には最適です。

共通仕様

- ・本体の材質…炭素工具鋼(S-53C)
- ・焼入硬度(全身)…HRC 45°
- ・焼入硬度(刃先)…HRC 55°
- ・柄サイズ…100mm
- ・軸…15×8mm
- ・柄の材質…軟質プラスチックグリップ

	刃幅	全長	テコの厚み	重量
MB	40	220	2.0~5.5mm	250g
MB-2	40	310	2.0~5.5mm	350g
MB-3	45	400	2.0~5.5mm	660g

用途

- ・アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業
- ・床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取外し作業
- ・敷石、舗石の施工作业
- ・ペンキ削りや、スクレッパー作業