

折りたたみ式

# ALINCO リヤカー

## 取扱説明書



### HKW180



#### [安全上のご注意]

折りたたみ式リヤカーをご使用される場合、作業時において下記の警告・注意事項を無視して誤った取扱いをすると、死亡または傷害を負う等の人身事故につながる恐れがあります。あなたや他の人への危害や、財産への損害を未然に防止するために、安全上のご注意をご理解の上、守って頂くようお願いいたします。

また、本取扱説明書は、必要な場合にはいつでも参照できるように、大切に保管してください。



#### [警告事項]

折りたたみ式リヤカーを使用した荷役・運搬を行う上で取扱いを誤った場合、折りたたみ式リヤカーの損傷や使用者が死亡または重傷を招く恐れがありますので、次の項目を守ってご使用ください。

##### 1. 本来の用途以外の使用禁止

折りたたみ式リヤカーは、荷役・運搬用物流機材として設計されています。それ以外の用途では絶対にご使用にならないでください。特に人を乗せて運搬しないでください。

##### 2. 最大積載質量を守る

最大積載質量は180kgです。余分なスペースがあっても積載しないでください。

##### 3. 改造の禁止

後加工による仕様変更はおやめください。

##### 4. 破損品の使用禁止

折りたたみ式リヤカーは、通常の使用に充分耐えるように設計されていますが、取扱い上の不備により、腐食・破損・著しい変形等をしたものは強度低下していることがありますので、危険ですからご使用にならないでください。

##### 5. 動力による牽引の禁止

折りたたみ式リヤカーは、人力での牽引のみを使用対象としています。自転車・自動車・耕運機・フォークリフト・クレーン等の動力による牽引はしないでください。



#### [注意事項]

折りたたみ式リヤカーを使用した荷役・運搬を行う上で取扱いを誤った場合、折りたたみ式リヤカーの損傷や物的損害を招く恐れがありますので、次の項目を守ってご使用ください。

##### 1. 路面の確認

凹凸や傾斜している路面で折りたたみ式リヤカーを使用すると、荷崩れや車輪の破損を招くことがありますので、作業を始める前に必ず路面の確認をしてください。

##### 2. 荷物はみださない

荷物はみだして積載すると、荷物が落ちることがありますのでご注意ください。

##### 3. トラック等による配送作業の禁止

折りたたみ式リヤカーに荷物を積載した状態で車上運搬すると、荷崩れによる荷物の破損や折りたたみ式リヤカーの破損を招く恐れがありますので絶対に行わないでください。

#### [お願い事項]

安全に長期間ご使用いただくために、次の事項を守ってください。

##### 1. 折りたたみ式リヤカーを使用するときは、事前に点検を必ず行ってください。

##### 2. 移動作業は通常、押す作業とし、引く作業時は充分ご注意ください。

##### 3. 停止するときは、完全に停止するまで手を離さないでください。

##### 4. 錆や腐食を防止するためできるだけ水濡れを避け、屋内に保管してください。また、酸やアルカリに接触すると腐食するので、その場合は直ぐに水洗いしてください。

##### 5. 組立・折りたたみ時は説明書を読んで作業してください。

## 【製品仕様】

- 型番：HKW180
- 寸法：荷台 900L x 600W x 310H  
 使用時 1860L x 870W x 630H  
 折畳時 1020L x 370W x 750H
- タイヤサイズ：20 インチノーパンクタイヤ
- ホイール：鉄製スポークホイール
- 質量：21kg
- 最大積載質量：180kg

## 【製品内容】

- HKW180 本体
- 取扱説明書（本書）

## 【組立方法】

## 【各部の名称】



<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>
<p>折りたたんだ状態では、前後板は収納され、取付いていません。</p>	<p>側板を左右に広げると、底板が水平になった状態になります。</p>	<p>前後の補強パイプを、上から差し込んでください。</p>
<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
<p>前後板をC型のガイドに沿って、上から差し込んでください。</p>	<p>ノブボルトを緩めて左右のハンドルを前後に回転させ、前ハンドルを取り付けてください。</p>	<p>ハンドルを2カ所の蝶ネジと2カ所のノブボルトで固定します。各部を点検し、ガタつきの無いことを確認後、ご使用ください。</p>