



## DSK-304B2

N304B2

> DSK 300kgタイプシリーズ  
台車



仕様

カタログ

サイレントマスター(スペシャルブレーキ付き) 荷重300kgタイプ(2段式)

天板サイズ 900mm×600mm

※片袖

B2スペシャルブレーキ

ナンシン独自設計(PAT.P)

簡単操作で確実に車輪がロックします。

ハンドル種類	固定
キャスター種類	微音
すべり止め	有
ブレーキ	スペシャルブレーキ
積載荷重	300kg
段数	2段
積載面高さ	上 750mm 下 203mm
ハンドル高さ	991mm
車輪径	125mm
車輪材質	グレーゴム
天板サイズ(間口×奥行)	900x600mm
カラー	ブルー