


# EA520BE-66 [二段式]運搬車(ブレーキ付) 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

Ver.1.0

## 使用上の注意

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積載均等耐荷重内で使用してください。</li> <li>・人、動物は乗らない、乗せないでください。</li> <li>・積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、荷重が偏らない様にしてください。</li> <li>・荷の重心位置が高くなると安定性を損ないます。又、高さによって前方が見えなくなる場合があります。荷崩れしない様に積載してください。</li> <li>・運搬車は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用してください。</li> <li>・斜面での移動、停車はしないでください。</li> <li>・使用しない時は必ずブレーキをかけ、運搬車が動かないようにしてください。</li> <li>・動力を用いての使用はしないでください。</li> <li>・運搬車に過度な荷重をかけたまま放置しないでください。</li> <li>・人を乗せての使用や駆け足での使用はしないでください。</li> <li>・塩化ナトリウム等、塩分濃度の高いものに長時間さらさないでください。</li> <li>・事故防止のため、定期的にねじの緩みが無いか確認してください。</li> <li>・異常が見つかった場合は直ちに使用を中断してください。</li> <li>・改造しないでください。</li> </ul>
--	--

## ●組立方法

Aのねじを使用し、付属の六角棒レンチで左図の様に固定してください。

付属品



A×8



六角棒レンチ×1



## ●メンテナンス

運搬車のお手入れは、お湯で希釈した中性洗剤で表面の汚れをとり、その後、やわらかい布で水分を拭き取ってください。  
(研磨剤を使用しての洗浄はしないでください。)

## ●仕様

棚板枚数	2枚	運搬車サイズ	609(W)x737(D)x860(H)mm
積載均等耐荷重	500kg	車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2
棚板耐荷重	上板：200kg	車輪サイズ	φ160mm×40mm
荷台サイズ	600×600mm	重量	42kg
押手高さ	860mm	材質	荷台:スチール、キャスター:TPE
床高さ	1段目:860mm/2段目:228mm		

株式会社エスコ

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21. Nov.