

EA520BK-7(運搬車(メッシュかご付))取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



注意: 運搬車は、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時で障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。
使用条件を越える使用や目的外の利用は台車に想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。
以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- ・ 積載均等耐荷重以下で使用し、積載は均等に荷重がかかるようにしてください。
- ・ 乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。
- ・ 運搬車は水平な場所で使用して下さい。
- ・ 製品を改造したり分解したりしないで下さい。
- ・ 製品の使用時にはねじやキャスターに不具合がないかどうか点検してから使用して下さい。
- ・ 事故防止のために、定期的な点検・保守を行ってください。
- ・ 万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。

積載均等耐荷重…250kg

同封品

荷台×1
持ち手(網付)×2
側面金網×2
自在キャスター×2
固定キャスター×2
持ち手用固定ねじ×各4
持ち手ねじ用ワッシャー×4
キャスター固定用ねじ×16
キャスターねじ用ワッシャー×16



組立方法

- ① 天板の裏側を上面にして、キャスターをネジで取り付けます。

固定キャスターと
自在キャスターは写真のように
横並びにしてください。



- ② 荷台を表に戻して、持ち手部分のネジを仮締めします。

再度荷台を裏側に向けて、キャスターと
持ち手部分のネジの本締めを行ってください。



- ③ 本締めが完了したら、持ち手を持って台車を返して側面用金網を持ち手の穴にはめ込んで設置してください。
(持ち手が歪んで取り付けられていると金網が取り付けられません。その際は②の手順をやり直してください。)



- ④ 完成です。

側面用金網は必要に応じて
取外して下さい。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929