



電動階段のぼれる台車

台車でそのまま階段を昇り降り

コンパクトでパワフルなのに最大積載量 160kg で階段を昇り降り。平地では台車として使用できます。

最大積載量 **160** kg

最大階段角度 **35** °

昇降速度約 **28** 段 / 分

連続使用時間 **80** 分

※80kg の荷物を載せた場合



電動階段のぼれる台車

型番 : ELECTRL3

JAN : 4562331777274

¥248,000 (税込)

オプション :

交換バッテリー (ELECTRLOPB) 49,800 円 (税込)



台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。使用するとき、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接するように倒しながら進みます。



使用できる階段の最大角度は最大 35 度で、走行スピードは、昇降どちらも 8.6m/分 1 分間に約 28 段進めます。コンパクトサイズの台車ですが、最大積載量は 160kg とパワフル。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電に、タンスや机などの家具、ビール瓶ケースやペットボトル飲料など、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。

サイズ	幅 515× 奥行き 780× 高さ 1170(mm)	モーター出力	24V 120W
重量	24kg	バッテリー	24V 2600mAh
最大積載量	160kg	充電時間	約 3～4 時間
荷台サイズ	幅 460× 奥行き 600× 高さ 900(mm)	連続使用時間	約 80 分 (80kg の荷物を載せた場合)
ハンドルポール	2 段階調節 (最大 548mm 延長)	内容品	本体、ナイロンベルト (194cm)、バックル、荷締めベルト (400cm) 日本語取扱説明書
最大階段角度	30～35 度	保証期間	12 ヶ月
昇降速度	上昇時：約 28 段 8.6m/分 下降時：約 28 段 8.6m/分		

ご購入・お問い合わせはこちらまで

サンコー株式会社 精密機器営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-9-8 神田石川ビル4階

TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322 email: sales2@thanko.jp <http://www.thanko.co.jp>

