



電動階段のぼれる台車

台車でそのまま階段を昇り降り

コンパクトでパワフルなのに最大積載量 160kg で階段を昇り降り。平地では台車として使用できます。

最大積載量 **160** kg

最大階段角度 **35** 度

昇降速度約 **28** 段 / 分

連続使用時間 **80** 分

※80kg の荷物を載せた場合



ハンドル可変タイプ

電動階段のぼれる台車

型番：ELECTRL3 JAN：4562331777274

¥338,000 (税込)

電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

型番：ELECTRL4 JAN：4562331784432

¥368,000 (税込)

オプション：

交換バッテリー (ELEBATS BK) 64,800 円 (税込)

電動階段のぼれる台車用プレート 600mm (ELECTRLBDW) 37,800 円 (税込) 専用プレート (ELECTRL3BD) 33,800 円 (税込)

単位 :mm



台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。使用するときには、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が接するように倒しながら進みます。



使用できる階段の最大角度は最大 35 度で、走行スピードは、昇降どちらも 8.6m/分 1 分間に約 28 段進めます。コンパクトサイズの台車ですが、最大積載量は 160kg とパワフル。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電に、タンスや机などの家具、ビール瓶ケースやペットボトル飲料など、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。

オプションパーツ



プレート
型番 : ELECTRL3BD
33,800 円 (税込)



プレート 600mm
型番 : ELECTRLBDW
37,800 円 (税込)



バッテリー
型番 : ELEBATSBK
64,800 円 (税込)

サイズ	幅 515× 奥行 780× 高さ 1170(mm) 29kg 幅 515× 奥行 780× 高さ 1340(mm) 29.8kg *ELECTRL4	昇降速度	上昇時 : 約 28 段 8.6m/分 下降時 : 約 28 段 8.6m/分
最大積載量	160kg	モーター出力	24V 120W
荷台サイズ	幅 460× 奥行き 600× 高さ 900(mm)	バッテリー	24V 13Ah
ハンドルポール	ELECTRL3 : 3 段階調節 (最大 548mm 延長) ELECTRL4 : 4 段階調節 (最大 805mm 延長) ELECTRL4 : 角度 : 最大 180 度調整度調整	充電時間	約 6~7 時間
対応階段角度	30~35 度	連続使用時間	約 80 分 (80kg の荷物を載せた場合)
		内容品	本体、ナイロンベルト (194cm)、バックル、荷締めベルト (400cm) 日本語取扱い説明書
		保証期間	12 ヶ月

サンコー株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322
email: sales2@thanko.jp
http://www.thanko.co.jp

