

折り畳み 電動階段のぼれる台車

V250312



荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能
階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車

最大積載量 **150** kg

最大階段角度 **35** 度

連続使用時間 **80** 分

※80kgの荷物を載せた場合

昇降速度約 **20-36** 段 / 分

折り畳み電動階段のぼれる台車

型番：ELEFLDSBK JAN：4580060595303

¥338,000 (税込)

折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

型番：DENKADSBK

¥368,000 (税込)

オプション：

交換バッテリー (ELEBATSBK)64,800円 (税込) ポンベアタッチメント (BMBA24SBK)29,800円 (税込)





使用できる階段の最大角度は最大 35 度、走行スピードは 3 段階調整可能で約 20 ～ 36 段 / 分となります。最大の特徴は荷台部分を折り畳み可能なことです。折り畳み時は幅約 30cm となるので、使用しない時はコンパクトに片付けておくことができます。最大積載量は 150kg とパワフル。冷蔵庫や洗濯機などの大型家電に、タンスや机などの家具、ビール瓶ケースやペットボトル飲料など、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。



ハンドル可変タイプは、ハンドルを前後に最大 180 度曲げることができます。長尺物を載せる際に手を挟むことなく、台車に力をかけやすくなります。またハンドルは、4 段階で伸縮することができるので、屈まず立って階段を昇り、安定した運搬をすることができます。

階段台車ボンベアタッチメント

折り畳み電動階段のぼれる台車にアタッチメントを取り付けることで、ボンベを固定して運搬することができるアタッチメント。留め具はラッシング金具を採用しています。

DENKADSBK	サイズ：通常時：幅 524×高さ 1280～1820×奥行 655(mm) 折り畳み時：幅 524×高さ 1280×奥行 310(mm)	最大階段角度	35 度
ELEFLDSBK	サイズ：通常時：幅 524×高さ 1056～1580×奥行 655(mm) 折り畳み時：幅 524×高さ 1056×奥行 310(mm)	昇降速度	約 20～36 段 / 分 (3 段階調整)
重量	DENKADSBK: 約 31kg ELEFLDSBK: 約 30kg	モーター出力	24V 200W
最大積載量	150kg	バッテリー	24V 13Ah
荷台サイズ	幅 483×奥行 515(mm)	充電時間	約 6～7 時間
ハンドルポール	DENKADSBK 伸縮：4 段階調節 (最大 540mm 延長) 角度：最大 180 度調整 ELEFLDSBK 伸縮：4 段階調節 (最大 524mm 延長)	連続使用時間	約 80 分 (80kg の荷物を載せた場合)
		内容品	台車 (バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
		保証期間	12 ヶ月

サンコー株式会社

〒101-0021
東京都千代田区外神田1-8-13NREG秋葉原ビル4階
TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322
email: sales2@thanko.jp
http://www.thanko.co.jp