

EA520BW-31、32([足踏みブレーキ付]運搬車)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

Ver 1.0



注意: 運搬車は、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時で障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。使用条件を越える使用や目的外の利用は台車に想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- ・積載均等耐荷重以下で使用すること。
積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、運搬車に偏荷重がかかる積載や許容荷重以上の積載は避けて下さい。
- ・運搬車は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用して下さい。
- ・乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。
- ・運搬車にストッパー、ブレーキ装置があるなしにかかわらず、坂道や傾斜地で使用したり、停車しないで下さい。このような場所での使用は大変危険ですので避けて下さい。
- ・運搬車は、常温の室内や構内で使用されることを想定しています。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、油、ワックス類、溶剤、薬品、塩分などの影響を受ける環境での使用や放置は避けて下さい。
やむをえず、使用する場合は個々の用途に合わせた素材やキャスターなどの選択が必要となります。
なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。
- ・動力による牽引や運搬車に過度な荷重をかけたまま長時間放置したり、人を乗せての走行や駆け足走行、また子供に操作させるなどの使用は絶対にしないで下さい。
- ・キャスターに床面ワックス、溶剤、油、水などの付着する状況下では運搬車を使用しないで下さい。
床面の汚染の原因となります。また、台車が滑り、衝突や転倒、けがの原因になります。
- ・キャスターに衝撃をあたえるような使用は避けて下さい。
- ・製品を改造、組み換え、塗装、溶接などの方法で製品を加工したり、外部品を取り付けることは行わないで下さい。
- ・事故防止と長く快適にお使い頂くために、定期的な点検・保守を行って下さい。
- ・取付部、可動部の締結に緩みがないか点検し、異常がある場合は締結して下さい。
- ・運搬車使用時には毎回異常個所がないか、床面や路面なども含めよく点検してから使用して下さい。
- ・万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。

品番	EA520BW-31	EA520BW-32	
積載均等耐荷重	150kg	300kg	
荷台	720×490mmプラスチック	900×600mmプラスチック	
キャスター	固定×2個、自在×2個		
ハンドル	1個		
足踏みブレーキ	1個		
替キャスター (1個)	固定	EA520BW-101	EA520BW-121(微音キャスター)
	自在	EA520BW-102	EA520BW-122(微音キャスター)



ナットA
ナットB
ブレーキパッド

* ブレーキの調整方法

- ①ナットAを緩める
- ②ナットBを回し、ブレーキペダルを踏んだ際
ブレーキパッドが車輪に密着するように調整する
- ③調整後はナットBを固定しナットAをしっかり締める

改造はしないで下さい。



- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19. Nov.