

タイヤ付フレコンスタンド

ダイゴローデラックス

ゴロー-DX

商品DATA



フレコンスタンドスタイル



支柱は差し込み式
画像は支柱を抜いた
状態になります。



ハンドル折り畳み時



支柱は安全を重視し未固定です。



◆本商品の取り扱い注意事項◆

台ゴロー-DXは商品・産廃物・資材等の運搬用に開発された商品です。

砂・水等の運搬等、目的以外に使用しないで下さい。また本体を落としたり衝撃を与えると本体が破損したりタイヤが外れ、事故につながる恐れがあります。

定期的にボルトの締め付け等の点検をお願いします。室外向けにサビ防止の為、焼き付け塗装を施していますが、キズ・関節部等から錆びる恐れがあります。関節部は潤滑剤等のメンテナンスをお願いします。

安全の為、使用しない時、停車時は、必ずフットストッパーを使用して下さい。

商品詳細

商品内容	本体1台、タイヤ4輪、支柱4本 ※タイヤは本体にボルト固定済
材質	本体：スチール製 支柱：スチール製
	タイヤ：ノーパンク仕様天然ゴム製
サイズ	左記参照
色	本体・支柱：シルバー ※焼き付け塗装仕上げ
質量	本体：約16kg 支柱4本：計約5kg タイヤ4輪：計約14kg
耐荷重	本体：安全荷重約600kg ※弊社実践データに基づく タイヤ4輪設置：約1000kg 1輪当たり250kg最大の耐荷重
タイヤ	回転式ノーパンクタイヤ 2輪 ※回転式はフットストッパー仕様 固定式ノーパンクタイヤ 2輪 ※タイヤ固定用ボルト計16本使用 車輪径Φ200
タイプ	折りたたみ式ハンドル



企画・販売元

株式会社 結一産業



取扱店