

角型 丸型 両方使える♪

型番 MKP-30

3つのプラス!

プラス1 幅・高さ調整

- ・ペール型（丸）、一斗缶型（角）の共用
- ・規格缶寸法以外も対応 ※一部のみ
- ・簡単なガイド調整で使いやすい

プラス2 角度固定

- ・角度固定が可能

常時傾けた状態での使用が可能となりました



プラス3 取り回し

- ・車輪付 上部フレームを持って（113Φ）らくらく移動



<本体外観>



ポリ蛇口
1個付き

形の違う容器（一斗缶・ペール缶等）が

この1台で共用できる!



今まで対応できなかったポリ容器等も使用可能となりました。有効寸法内

浅型段ボール・バックインコンテナ
※別売りのハンガーで対応可



適用容器サイズ

【調整枠（缶の固定）使用の場合】

- 角型容器（□=たて×よこ）
最小□234～□240mmまで 高さ294～400mmまで
- 丸型容器（○=直径）
最小○234～○295mmまで

【調整枠なしの場合】

最大たて335mm×よこ338mm

■ お求めは信頼ある当社で

製造発売元 **ダイヤ精工株式会社**

事業本部工場/新潟県三条市福島新田丙1620-1

〒959-1145 TEL (0256) 45-3141(代)
FAX (0256) 45-3147

製品仕様

幅(ハンドル含)×奥行×高さ	車輪径	重量	内容量 (セット容量)	材質	本体色
500(600)×470×950mm	113mm	6.8kg	約22ℓまで	スチール	ホワイト

● 仕様・外観・価格は改良の為、予告なく変更する場合がございます。