

EA520WB-3  
(ドラムトラック)

- 自重 35.6kg
- 耐荷重 450kg
- 全高 1480mm
- フック付
- ※積載均等耐荷重は商品自体の耐荷重であり積載物を動かすのは人力の範囲です。
- 車輪径 250mm(ソリッドゴム製)／後輪はスイベルキャスター
- スチール製



(背面部)



使用例

(単位mm)



**！ 使用上の注意(最大能力 450kg)**

使用前に下記内容を読み、必ず守って下さい。

1. 以下のようなことが守られなければ、後ろへ引っ張らないで下さい。
  - A. ドラム缶の縁にしっかりとフックを掛けて下さい。
  - B. ドラムトラックの両方のツメに、ドラム缶の底をしっかりと載せて下さい。
2. ドラムトラックのツメがドラム缶の下へ平らでかつ完全な位置にない場合は動かさないで下さい。
3. コントロールを保ちながら、注意してドラム缶を傾けて下さい。
4. ドラムトラックは、表面が平らな所でしか使えません。
5. でこぼこな床で動かす時は、細心の注意を払って下さい。
6. 一段と高くなった所への移動はやめて下さい。  
(輪止め、パレット、高い床等)
7. 階段や斜面では使用しないで下さい。
8. スチールドラム缶を扱うことのみを使用して下さい。