

**Vollgummirad**
für Wagen (17 009 390)

Artikel-Nr.: 85 462
EAN:
Rabattgruppe: 0

Technische Daten

Raddurchmesser (mm): 200
Reifenbreite (mm): 50
Achsl Lochdurchmesser (mm): 20
Nabenlänge (mm): 59
Radlager: Gleitlager
Werkstoff Radkörper: Polypropylen
Werkstoff Lauffläche: schwarzer Vollgummi
Härte der Lauffläche: Shore A 85
Temperaturbereich (°C): -20 / +60
Einbaulänge (mm): 60
Tragfähigkeit, dynamisch (kg): 205
Tragfähigkeit, statisch (kg): 410
Eigengewicht (kg): 1,37

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0