

# テーブルリフトシリーズ

## ■シングルタイプ



BS-15

＜BS15タイプはハンドルが折りたためますので、省スペース保管が可能です。＞



BS-25



BS-50



BS-75

- 特長**
  - 足踏み操作(上昇)・レバー操作(下降)により簡単にテーブルの位置が設定できます。
- 用途**
  - 金型の移動・搬送など。
  - 重量物の上げ下げに最適です。
- 材質**
  - 本体: スチール
  - キャスター: スチール+ゴム車輪



## ■ダブルタイプ



BS-30D



BS-50D



■製品スペック表

モデル	最大積載量(kg)	テーブル(W1×W2)	テーブル高(H1)	ハンドル高(H2)	外寸法(B×C)	踏込数(回)	車輪径(φ)	自重量(kg)	
BS15	150	700×450	255-760	1000	950×450	25	100	41	EA520X-1
BS25	250	830×500	315-910	1100	500×1010	25	130	78	EA520X-2
BS50	500	1010×520	430-1000	1130	520×1185	44	150	118	EA520X-3
BS75	750	1010×520	432-1000	1130	520×1260	55	150	120	EA520X-4
BS30D	300	1010×520	435-1585	1130	520×1260	53	150	150	EA520X-11
BS50D	500	1010×520	435-1585	1130	520×1260	68	150	168	EA520X-12

※製品仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。