



| | | |
|---------|-------------------|----|
| 仕様 | | |
| 型式 | EA520XA-1A | |
| 均等荷重 | 120 | kg |
| テーブル寸法 | 570L×350W mm | |
| テーブル高さ | 200~600 mm | |
| ストローク | 400 mm | |
| 全長 | 780 mm | |
| 全幅 | 350 mm | |
| 全高 | 810 mm | |
| リフト方式 | 足踏油圧式 | |
| ポンプ回数 | 約 12 | 回 |
| | ハンドル折りたたみ可能 | |
| 折りたたみ時 | 350W×780L×290H mm | |
| 自重 | 約 19 | kg |
| 塗装 | 粉体塗装 | |
| 塗装色 | 10R4/13 | |
| (マンセル値) | 押しハンドル 5. 5Y/1 | |

※単位:mm