



仕 様	
型 式	EA520XA-41A
均等荷重	100 Kg
テーブル寸法	720 ^L × 400 ^W mm
テーブル高さ	80 ~ 635 mm
ストローク	555 mm
全 長	1030 mm
全 巾	460 mm
全 高	873 mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 20 回
自 重	約 35 Kg
塗 装	粉体塗装
塗 装 色	10R4/13
(マンセル値)	押しハンドル 5.5Y/1

※単位:mm